





Denominazione del prodotto	Trasformatori modulari di sicurezza		
Tipo	CTRS		
Tipo di tensione di funzionamento	AC		
Numero di moduli DIN	4		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Potenza in uscita	VA	40	
Tensione di alimentazione	VAC	230	
Tensione nominale di uscita	VAC	12...24	
<b>Circuito di controllo</b>			
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us	230VAC		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-10
	max	°C	+25
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	1
	Sezione dei conduttori		
Potenza	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	10
Attacchi utensile	M4		
Peso prodotto	g	846	

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61558-2-8

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -  
Trasformatore di  
controllo  
monofase