



Przeznaczenie produktu	Dzwonek
Seria produktu	CBE
Typ napięcia roboczego	AC
Liczba modułów DIN	1

### Właściwości elektryczne

Pobór mocy	VA	5
Napięcie zasilania	VAC	12
Natężenie dźwięku	dB	84

### Obwód sterowniczy

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania $U_s$	12VAC
--	-------

### Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-10
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80

### Właściwości mechaniczne


Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	0.5
-------------------------------------	-------	----	-----

Przekrój przewodu Zacisk prądowy	min.	mm <sup>2</sup>	0.5
	maks.	mm <sup>2</sup>	1.5


Narzędzie do zacisków	M3
-----------------------	----

Masa	g	70
------	---	----

### Wymiary



### Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 62080

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001026 -  
Sygnalizator  
akustyczny