



Przeznaczenie produktu	Dzwonek
Seria produktu	CBE
Typ napięcia roboczego	AC
Liczba modułów DIN	1

Właściwości elektryczne

Pobór mocy	VA	10
Napięcie zasilania	VAC	230
Natężenie dźwięku	dB	84

Obwód sterowniczy

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U_s	230VAC
--	--------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-10
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80

Właściwości mechaniczne


Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	0.5
-------------------------------------	-------	----	-----

Przekrój przewodu Zacisk prądowy	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5


Narzędzie do zacisków	M3
-----------------------	----

Masa	g	73
------	---	----

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 62080

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001026 -
Sygnalizator
akustyczny