



Przeznaczenie produktu

Dzwonki i sygnalizatory

Seria produktu

CTRB

Typ napięcia roboczego

AC

Liczba modułów DIN

2

Właściwości elektryczne

Pobór mocy	VA	10
Napięcie zasilania	VAC	230
Znamionowe napięcie wyjściowe	VAC	12

Obwód sterowniczy

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U_s	230VAC
--	--------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-10
maks.	°C	+40

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	0.5
-------	----	-----

Przekrój przewodu

Zacisk prądowy

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5


Narzędzie do zacisków

M3


Masa

g 339

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 62080

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001547 -
Transformator
dzwonkowy