





Przeznaczenie produktu	Transformator separacyjny CTRS		
Seria produktu	CTRS		
Typ napięcia roboczego	AC		
Liczba modułów DIN	4		
Właściwości elektryczne			
Moc wyjściowa	VA		40
Napięcie zasilania	VAC		230
Znamionowe napięcie wyjściowe	VAC		12...24
Obwód sterowniczy			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U_s			230VAC
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-10
	maks.	°C	+25
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	1
	Przekrój przewodu		
Zacisk prądowy	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	10
Narzędzie do zacisków			M4
Masa		g	846

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61558-2-8

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002486 -
Transformator
jednofazowy