





Przeznaczenie produktu	Transformator separacyjny CTRS		
Seria produktu	CTRS		
Typ napięcia roboczego	AC		
Liczba modułów DIN	6		
<b>Właściwości elektryczne</b>			
Moc wyjściowa	VA	63	
Napięcie zasilania	VAC	230	
Znamionowe napięcie wyjściowe	VAC	12...24	
<b>Obwód sterowniczy</b>			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania $U_s$	230VAC		
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy	min.	°C	-10
	maks.	°C	+25
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	1
Przekrój przewodu	Zacisk prądowy	min.	mm <sup>2</sup> 0.5
		maks.	mm <sup>2</sup> 10
Narzędzie do zacisków	M4		
Masa	g	1319	

**Wymiary**



**Schemat połączeń elektrycznych**



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61558-2-8

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002486 -  
Transformator  
jednofazowy