



Denumirea produsului	Soneria
Denumirea tipului de produs	CBE
Tip tensiune de operare	AC
Număr de module DIN	1

Caracteristici electrice

Consumul de energie	VA	5
Tensiunea de alimentare	VAC	12
Intensitatea sunetului	dB	84

Circuit de control

Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us	12VAC
--	-------


Conditii ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-10
	Temperatura max	°C	+55
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+80


Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	max	Nm	0.5
Secțiunea dirijorului	Terminal de alimentare		
	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Terminale Instrument	M3		
Greutate	g	70	

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 62080

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001026 -
Semnal acustic