



Denumirea produsului	Soneria
Denumirea tipului de produs	CBE
Tip tensiune de operare	AC
Număr de module DIN	1

Caracteristici electrice

Consumul de energie	VA	10
Tensiunea de alimentare	VAC	230
Intensitatea sunetului	dB	84

Circuit de control

Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us	230VAC
--	--------


Conditii ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-10
	Temperatura max	°C	+55
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+80


Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	max	Nm	0.5	
Secțiunea dirijorului	Terminal de alimentare	min	mm ²	0.5
		max	mm ²	1.5
Terminale Instrument	M3			
Greutate	g	73		

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 62080

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001026 -
Semnal acustic