



Denumirea produsului	Buzzer
Denumirea tipului de produs	CBZ
Tip tensiune de operare	AC
Număr de module DIN	1

Caracteristici electrice

Consumul de energie	VA	10
Tensiunea de alimentare	VAC	230
Intensitatea sunetului	dB	80

Circuit de control

Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us	230VAC
--	--------

Conditii ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-10
	Temperatura max	°C	+55
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+80

Caracteristici mecanice


Cuplu de strângere pentru terminale	max	Nm	0.5
-------------------------------------	-----	----	-----

Secțiunea dirijorului	Terminal de alimentare	min	mm ²	0.5
		max	mm ²	1.5
				M3


Terminale Instrument	M3
----------------------	----

Greutate	g	63
----------	---	----

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 62080

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000844 -
Buzzer