




Denumirea produsului	CONTACTE AUXILIARE		
Denumirea tipului de produs	CNB		
Număr de module DIN	0.5		
Caracteristici electrice			
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	4	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4	
Capacitate minimă de comutare	≥12V ≥5mA		
Circuit de control			
Contacte auxiliare	NR	Nr.	1
	NC	Nr.	1
Operațiuni			
Durata de viața mecanică	cycles	3000000	
Condiții ambientale			
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-5
	Temperatura max	°C	55
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-30
	Temperatura max	°C	80
Altitudine maximă	m	2000	
Caracteristici mecanice			
Cuplu de strângere pentru terminale	max	Nm	0.8
Greutate		g	44
Rezistență și protecție			
Gradul de poluare	3		
Dimensiuni			



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000041 - Bloc
de contact
auxiliar