



Denumirea produsului

Transformator
sonerie/buzzer

Denumirea tipului de produs

CTRB

Tip tensiune de operare

AC

Număr de module DIN

2

Caracteristici electrice

Consumul de energie	VA	10
Tensiunea de alimentare	VAC	230
Tensiunea nominală de ieșire	VAC	12

Circuit de control

Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us	230VAC
--	--------

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-10
Temperatura max	°C	+40

Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+80

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale

max	Nm	0.5
-----	----	-----

Secțiunea dirijorului

Terminal de alimentare

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5


Terminale Instrument

M3


Greutate

g 339

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 62080

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001547 -
Transformator
sonerie