



Denumirea produsului

Transformatoare
de siguranță
modulare
CTRS
AC
3

Denumirea tipului de produs

Tip tensiune de operare

Număr de module DIN

Caracteristici electrice

Putere de iesire	VA	25
Tensiunea de alimentare	VAC	230
Tensiunea nominală de ieșire	VAC	12...24

Circuit de control

Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us	230VAC
--	--------

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-10
Temperatura max	°C	+25

Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale

max	Nm	1
-----	----	---

Secțiunea dirijorului

Terminal de alimentare

min	mm ²	0.5
max	mm ²	10


Terminale Instrument

M4


Greutate

g 582

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61558-2-8

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -
Transformator de
control
monofazat