



Denumirea produsului	Transformatoare de siguranță modulare
Denumirea tipului de produs	CTRS
Tip tensiune de operare	AC
Număr de module DIN	4

Caracteristici electrice

Putere de iesire	VA	40
Tensiunea de alimentare	VAC	230
Tensiunea nominală de ieșire	VAC	12...24

Circuit de control

Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us	230VAC
--	--------

Conditii ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-10
	Temperatura max	°C	+25
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70

Caracteristici mecanice


Cuplu de strângere pentru terminale	max	Nm	1
-------------------------------------	-----	----	---

Secțiunea dirijorului	Terminal de alimentare	min	mm ²	0.5
		max	mm ²	10


Terminale Instrument	M4
----------------------	----

Greutate	g	846
----------	---	-----

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61558-2-8

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -
Transformator de
control
monofazat