



Denumirea produsului

Transformatoare  
de siguranță  
modulare

Denumirea tipului de produs

CTRS

Tip tensiune de operare

AC

Număr de module DIN

6

### Caracteristici electrice

Putere de iesire	VA	63
Tensiunea de alimentare	VAC	230
Tensiunea nominală de ieșire	VAC	12...24

### Circuit de control

Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us	230VAC
--	--------

### Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-10
Temperatura max	°C	+25

Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70

### Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale

max	Nm	1
-----	----	---

Secțiunea dirijorului

Terminal de alimentare

min	mm <sup>2</sup>	0.5
max	mm <sup>2</sup>	10


Terminale Instrument

M4


Greutate

g 1319

### Dimensiuni



### Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 61558-2-8

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -  
Transformator de  
control  
monofazat