



Charakterystyka ogólna

Opis	Modem 4G/LTE for messages management according to CEI 0-16 Annex M
------	--

Podłączenia

Przekrój poprzeczny przewodu				
AWG/Kcmil	min.	AWG	24	
	maks.	AWG	12	
IEC	min.	mm ²	0.2	
	maks.	mm ²	2.5	

Warunki otoczenia

Temperatura				
Temperatura pracy	min.	°C	-20	
	maks.	°C	+60	

Obudowa

Masa		g	200	
------	--	---	-----	--

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000740 - Modem
----------	---------------------