
11SMX9030

SVORKOVNICE PRO NAPÁJENÍ PROPOJOVACÍCH SBĚRNIC



Vlastnosti pomocných kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Provozní charakteristiky			
IEC maximální proud (Imax)		A	63
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	2.5
	max.	Nm	3
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		10
	max.		4
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	4
	max.	mm²	25
Svorky			
	nástroj		Ph2
Hmotnost		g	48

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
Certifikáty	
	EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.