
11SMX9033

TŘÍFÁZOVÝ MŮSTEK PRO 3 MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE SM1P



Vlastnosti pomocných kontaktů		
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN	V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	kV	4
Provozní charakteristiky		
IEC maximální proud (Imax)	A	63
Mechanické vlastnosti		
Hmotnost	g	50
Rozměry		



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL60947-1
	UL60947-4-1
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.