
11SMX9044

TŘÍFÁZOVÝ MŮSTEK PRO 4 MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE SM1R



Vlastnosti pomocných kontaktů		
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN	V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	kV	4
Provozní charakteristiky		
IEC maximální proud (Imax)	A	63
Mechanické vlastnosti		
Hmotnost	g	81
Rozměry		



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL60947-1
UL60947-4-1

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.