SM1X1812

PLOMBOVACÍ SADA VČETNĚ VODIČE A PLOMBY



Mechanické vlastnosti

Provozní poloha

		normální		Ostatní
Hmotnost			g	6

Okolní podmínky

Teplota

	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-50
		max.	°C	+80

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508

Certifikáty

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.