SM1X3241R

PŘÍMÉ PROPOJENÍ MOTOROVÉHO SPOUŠTĚČE SM1R SE STYKAČEM BF26-38A



Provozní charakteristiky


IEC maximální proud (Imax)	A	38

Mechanické vlastnosti

Provozní poloha

	normální	Ostatní
Hmotnost	g	45

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.