SM1X9050

SVORKOVNICE PRO NAPÁJENÍ PROPOJOVACÍCH SBĚRNIC TYP E, PRO UL508



Vlastnosti pomocných kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Provozní charakteristiky			
IEC maximální proud (Imax)		A	63
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	2.5
	max.	Nm	3
Provozní poloha			
	normální		Ostatní
Hmotnost		g	5
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-5-1		
	UL508		
Certifikáty			
	cULus		
	EAC		
Klasifikace ETIM			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.