SM1Z1702P

KRYT PRO SM1P IP65, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, ŠÍŘKA 80MM S TLAČÍTKEM PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ




Mechanické vlastnosti				
Hmotnost			g	275
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	100000
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-50
		max.	°C	+80
IEC stupeň krytí				IP65
Stupeň krytí UL				4X
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SM1Z1702P

KRYT PRO SM1P IP65, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, ŠÍŘKA 80MM S TLAČÍTKEM PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.