



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per


**Caratteristiche meccaniche**

Posizione di montaggio

Maniglia  
bloccoporta  
lucchettabile  
IP65 per  
SM1R...  
SM1X  
Maniglie  
bloccoporta  
lucchettabili per  
SM1R... - Nero  
SM1R...

	Normale	Altro
Peso prodotto	g	115
<b>Manovre</b>		
Durata meccanica	cycles	100000
<b>Condizioni ambientali</b>		
Temperatura		
Temperatura di impiego	min °C	-20
	max °C	+60
Temperatura di stoccaggio	min °C	-50
	max °C	+80
Grado di protezione (IEC)		IP65
Grado di protezione (UL)		4X

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

Omologazioni

---

cULus

---

EAC

Classificazione ETIM