



Obudowy do montażu na płycie, IP65 (4X), do SM1P SM1Z Obudowy do montażu na płycie, IP65 (4X), do SM1P SM1P...

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Właściwości mechaniczne

Masa g 315

Trwałość

mechaniczna cycles 100000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +60


Temperatura składowania

min. °C -50  
maks. °C +80

Stopień ochrony według IEC IP65

Stopień ochrony według UL 4X

Wymiary



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

**Klasyfikacja ETIM**