



Denumirea produsului	Bloc terminal pentru alimentarea barelor
Denumirea tipului de produs	11SMX
Descriere	Bloc terminal pentru alimentarea barelor
Accesorii pt	SM1P..., SM1R...

Caracteristici contacte auxiliare

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4

Caracteristici operaționale

curent maxim IEC (Imax)	A	63
-------------------------	---	----

Caracteristici mecanice


Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	2.5
	max	Nm	3

Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil	min	10
		max	4

Flexibil cu secțiune conductor cu urechi	min	mm ²	4
	max	mm ²	25

Terminale	Instrument	Ph2
Greutate	g	48

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

EAC

Clasificare ETIM