




Denumirea produsului	Bare de conexiune trifazată la distanță de 45 mm/1,77".	
Denumirea tipului de produs	11SMX	
Descriere	Bare de conexiune trifazată la distanță de 45 mm/1,77".	
Accesorii pt	SM1P..., SM1R...	
Caracteristici contacte auxiliare		
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4
Caracteristici operaționale		
curent maxim IEC (Imax)	A	63
Caracteristici mecanice		
Greutate	g	92
Dimensiuni		



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM