



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt


Caracteristici mecanice

Poziția de operare

Mâner de blocare a ușii cu lacăt IP65 pentru SM1R... SM1X Mânere lacăte ale ușii pentru SM1R... - Negru SM1R...

	normală	Altele
Greutate	g	115
Operațiuni		
Durata de viața mecanică	cycles	100000
Condiții ambientale		
Temperatura		
Temperatura de Operare	min °C	-20
	max °C	+60
Temperatura de depozitare	min °C	-50
	max °C	+80
grad de protecție IEC	IP65	
Grad de protecție UL	4X	

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM