



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt

Caracteristici mecanice

Poziția de operare

Mâner de blocare
a ușii cu lacăt
IP65 pentru
SM1R...
SM1X
Suport pentru tija
>145mm/5.71"
SM1R...

	normală	Altele
Greutate	g	30

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura de depozitare

min	°C	-50
max	°C	+80

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM