



Denumirea produsului					Bobine de deschidere
Denumirea tipului de produs					SM2X
Descriere					Bobine de deschidere
Accesorii pt					SM2R..., SM3R...
<b>Caracteristici contacte auxiliare</b>					
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN		V		690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV		4	
<b>Caracteristici operaționale</b>					
Tensiunea nominală de alimentare AC		VAC		24	
Frecvența nominală		Hz		50/60	
Consum in rush		VA		20	
Tensiunea de operare		US		70...110	
<b>Caracteristici mecanice</b>					
Cuplu de strângere pentru terminale		min	Ibin	10	
		max	Ibin	10	
<b>Secțiunea dirijorului</b>					
	AWG/Kcmil	min		18	
		max		14	
<b>Secțiune de conductor flexibil fără urechi</b>					
		min	mm <sup>2</sup>	0.75	
		max	mm <sup>2</sup>	2.5	
<b>Flexibil cu secțiune conductor cu urechi</b>					
		min	mm <sup>2</sup>	0.75	
		max	mm <sup>2</sup>	2.5	
<b>Poziția de operare</b>					
		normală		Vertical	
		permisă		Orice	
<b>Terminale</b>					
		Tip		Șurub	
		Instrument		Pz2	
Greutate			g	100	
<b>Operațiuni</b>					
Durata de viața mecanică			cycles	100000	
<b>Condiții ambientale</b>					
<b>Temperatura</b>					
	<b>Temperatura de Operare</b>				
		min	°C	-20	
		max	°C	+70	
	<b>Temperatura de depozitare</b>				
		min	°C	-50	
		max	°C	+80	


Altitudine maximă

m 3000


grad de protecție IEC

IP20

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

**Clasificare ETIM**