





Denumirea produsului				Bobine de deschidere
Denumirea tipului de produs				SM2X
Descriere				Bobine de deschidere
Accesorii pt				SM2R..., SM3R...
<b>Caracteristici contacte auxiliare</b>				
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN		V	690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	4	
<b>Caracteristici operaționale</b>				
Tensiunea nominală de alimentare AC		VAC	110	
Frecvența nominală		Hz	50/60	
Consum in rush		VA	20	
Tensiunea de operare		US	70...110	
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Cuplu de strângere pentru terminale		min	Ibin	10
		max	Ibin	10
<b>Secțiunea dirijorului</b>				
	AWG/Kcmil	min	18	
		max	14	
	Secțiune de conductor flexibil fără urechi	min	mm <sup>2</sup>	0.75
		max	mm <sup>2</sup>	2.5
	Flexibil cu secțiune conductor cu urechi	min	mm <sup>2</sup>	0.75
		max	mm <sup>2</sup>	2.5
<b>Poziția de operare</b>				
		normală	Vertical	
		permisă	Orice	
<b>Terminale</b>				
		Tip	Șurub	
		Instrument	Pz2	
Greutate			g	100
<b>Operațiuni</b>				
Durata de viața mecanică			cycles	100000
<b>Condiții ambientale</b>				
<b>Temperatura</b>				
	Temperatura de Operare	min	°C	-20
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-50
		max	°C	+80

Altitudine maximă m 3000  
grad de protecție IEC IP20

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

**Conformitate**

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

**Certificate**

cULus  
EAC

**Clasificare ETIM**