



Denumirea produsului				
Denumirea tipului de produs				Bobine de deschidere SM2X
Descriere				Bobine de deschidere SM2R..., SM3R...
Accesorii pt				SM2R..., SM3R...
Caracteristici contacte auxiliare				
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN		V		690
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV		4
Caracteristici operaționale				
Tensiunea nominală de alimentare AC		VAC		440
Frecvența nominală		Hz		50/60
Consum in rush		VA		20
Tensiunea de operare		US		70...110
Caracteristici mecanice				
Cuplu de strângere pentru terminale		min	Ibin	10
		max	Ibin	10
Secțiunea dirijorului				
	AWG/Kcmil			
		min		18
		max		14
Secțiune de conductor flexibil fără urechi				
		min	mm ²	0.75
		max	mm ²	2.5
Flexibil cu secțiune conductor cu urechi				
		min	mm ²	0.75
		max	mm ²	2.5
Poziția de operare				
		normală		Vertical
		permisă		Orice
Terminale				
		Tip		Șurub
		Instrument		Pz2
Greutate			g	100
Operațiuni				
Durata de viața mecanică			cycles	100000
Condiții ambientale				
Temperatura				
	Temperatura de Operare			
		min	°C	-20
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare			
		min	°C	-50
		max	°C	+80


Altitudine maximă

m 3000


grad de protecție IEC

IP20

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM