P5X1011UL

ADD-ON AUXILIARY CONTACT FOR TRIPPING INDICATION FOR UL CERTIFIED MCCBS, ONE CHANGEOVER CONTACT. SCREW TERMINALS




Vlastnosti pomocných kontaktů

Typ kontaktu			1 C/O
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	5
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250
Min. vodivost			5V 160mA 30V 30mA

Mechanické vlastnosti

Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.8
	max.	Nm	1
	min.	lbin	7
	max.	lbin	9
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		20
	max.		16
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	1.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	1.5
Svorky			
	typ		Šroubové
	nástroj		PZ2
Hmotnost		g	40



Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.