
P5X192E110UL


MOTOR OPERATOR FOR REMOTE OPERATION FOR P5ME…400/630, 110VAC/DC, UL CERTIFIED



Provozní charakteristiky		
Jmenovité provozní napětí	V	110VAC/DC
Jmenovitý proud (In)	A	≤0.5A
Mechanický provoz	cycles/h	60
Průměrná doba zapnutí	ms	500
Průměrná doba vypnutí	ms	350
Spotřeba energie	W	35
Mechanické vlastnosti		
Hmotnost	g	3500
Provoz		
Mechanická životnost	cycles	20000
Rozměry		



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.