
P5X193E110


MOTOR OPERATOR FOR REMOTE OPERATION FOR P5ME…0800, 110VAC/DC



Provozní charakteristiky		
Jmenovité provozní napětí	V	110VAC/DC
Jmenovitý proud (In)	A	≤2A
Mechanický provoz	cycles/h	20
Průměrná doba zapnutí	ms	700
Průměrná doba vypnutí	ms	420
Spotřeba energie	W	35
Mechanické vlastnosti		
Hmotnost	g	3500
Provoz		
Mechanická životnost	cycles	10000
Rozměry		



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.