



Denominazione del prodotto
Tipo

Descrizione

Accessori per

Contatti ausiliari
P5X1011UL
Add-on auxiliary
contacts for UL
certified MCCBs.
Accessori per
MCCB conformi
alla norma UL

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

| | | |
|---|---|-------------------|
| Tipo di contatto | | 1 C/O |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A | 5 |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 250 |
| Conducibilità minima | | 5V 160mA 30V 30mA |

Caratteristiche meccaniche

| | | | |
|-------------------------------|-----|------|-----|
| Coppia di serraggio terminali | | | |
| | min | Nm | 0.8 |
| | max | Nm | 1 |
| | min | Ibin | 7 |
| | max | Ibin | 9 |


Sezione dei conduttori

| | | | |
|----------------------------|-----|-----------------|-----|
| AWG/Kcmil | | | |
| | min | | 20 |
| | max | | 16 |
| Flessibili senza terminale | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 1.5 |
| Flessibili con terminale | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 1.5 |

Attacchi

tipo
utensile A vite
PZ2

Peso prodotto g 40



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching