



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Sganciatore di minima tensione  
**P5X14A400**  
Undervoltage trip releases.  
Accessori per MCCB conformi alla norma IEC

**Caratteristiche di impiego**

Tensione nominale AC	VAC	380...440
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento tenuta	VA	1.67
Tensione di sgancio	Us	35...70
Tensione di lavoro	US	85...110
Tempo medio di apertura	ms	50

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

**Sezione dei conduttori**

AWG/Kcmil	min		20
	max		16
Flessibili senza terminale	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	1.5
Flessibili con terminale	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	1.5
Attacchi	tipo utensile		A vite PZ2
Peso prodotto	g		50



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching