



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Sganciatore di minima tensione P5X14A400UL Undervoltage trip releases for UL certified MCCBs. Accessori per MCCB conformi alla norma UL

**Caratteristiche di impiego**

Tensione nominale AC	VAC	380...440
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento tenuta	VA	1.67
Tensione di sgancio	Us	35...70
Tensione di lavoro	US	85...110
Tempo medio di apertura	ms	50

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
	max	16

Flessibili senza terminale

	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	1.5

Flessibili con terminale

	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	1.5

Attacchi

	tipo	A vite
	utensile	PZ2

Peso prodotto

g 50



**Schemi elettrici**

**Omologazioni e conformità**

**Omologazioni**

cULus

**Classificazione ETIM**

EC000066 - Power contactor, AC switching