



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Sganciatore di minima tensione
P5X14A440
Undervoltage trip releases.
Accessori per MCCB conformi alla norma IEC

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	440...480
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento tenuta	VA	1.68
Tensione di sgancio	Us	35...70
Tensione di lavoro	US	85...110
Tempo medio di apertura	ms	50

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20	
	max	16	
Flessibili senza terminale			
	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Flessibili con terminale			
	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5

Attacchi

	tipo utensile	A vite PZ2
Peso prodotto	g	50



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching