



Denominazione del prodotto	Bobina di apertura	
Tipo	P5X16A400	
Descrizione	Shunt trip releases.	
Accessori per	Accessori per MCCB conformi alla norma IEC	

**Caratteristiche di impiego**

Tensione nominale AC	VAC	380...500
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento spunto	VA	1.15
Tensione di lavoro	US	70...110
Tempo medio di apertura	ms	50

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

**Sezione dei conduttori**

AWG/Kcmil	min	20
	max	16
Flessibili senza terminale	min	mm <sup>2</sup>
	max	mm <sup>2</sup>
Flessibili con terminale	min	mm <sup>2</sup>
	max	mm <sup>2</sup>

**Attacchi**

	tipo utensile	A vite PZ2
Peso prodotto	g	50



[Schemi elettrici](#)

[Omologazioni e conformità](#)

[Omologazioni](#)

[Classificazione ETIM](#)

[EC000066 - Power contactor, AC switching](#)