



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobina di apertura  
**P5X16A400UL**  
Shunt trip releases for UL certified MCCBs.  
Accessori per MCCB conformi alla norma UL

#### Caratteristiche di impiego


Tensione nominale AC	VAC	380...500
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento spunto	VA	1.15
Tensione di lavoro	US	70...110
Tempo medio di apertura	ms	50

#### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

#### Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
	max	16
Flessibili senza terminale	min	mm <sup>2</sup>
	max	mm <sup>2</sup>
Flessibili con terminale	min	mm <sup>2</sup>
	max	mm <sup>2</sup>
Attacchi	tipo utensile	A vite PZ2
Peso prodotto	g	50



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching