



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobina di
apertura
P5X16E024UL
Shunt trip
releases for UL
certified MCCBs.
Accessori per
MCCB conformi
alla norma UL

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	24
Tensione nominale DC	VDC	24
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento spunto	VA	0.58
Tensione di lavoro	US	70...110
Tempo medio di apertura	ms	50

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min		20
	max		16
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5

Attacchi

tipo
utensile

A vite
PZ2

Peso prodotto

g

50



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching