



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobina di apertura
P5X16E048UL
Shunt trip releases for UL certified MCCBs.
Accessori per MCCB conformi alla norma UL

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	48
Tensione nominale DC	VDC	48
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento sputo	VA	1.22
Tensione di lavoro	US	70...110
Tempo medio di apertura	ms	50

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	0.8
max	Nm	1
min	Ibin	7
max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min	20
max	16

Flessibili senza terminale

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Flessibili con terminale

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Attacchi

tipo	A vite
utensile	PZ2

Peso prodotto

g	50
---	----



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching