



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobina di apertura  
**P5X16E230UL**  
Shunt trip releases for UL certified MCCBs.  
Accessori per MCCB conformi alla norma UL

**Caratteristiche di impiego**

Tensione nominale AC	VAC	220...240
Tensione nominale DC	VDC	250
Frequenza nominale	Hz	45...65
Assorbimento spunto	VA	1.80
Tensione di lavoro	US	70...110
Tempo medio di apertura	ms	50

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
	max	16

Flessibili senza terminale

	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	1.5

Flessibili con terminale

	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	1.5

Attacchi

	tipo	A vite
	utensile	PZ2

Peso prodotto

g 50



[Schemi elettrici](#)

[Omologazioni e conformità](#)

Omologazioni

cULus

[Classificazione ETIM](#)

EC000066 - Power contactor, AC switching