



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Comando a motore  
P5X191E230  
Motor operator for remote operation.  
Accessori per MCCB conformi alla norma IEC

### Caratteristiche di impiego

Tensione di funzionamento nominale	V	230VAC / 220VDC
Corrente nominale (In)	A	≤2A
Manovra meccanica	cycles/h	120
Tempo medio di chiusura	ms	350
Tempo medio di apertura	ms	230
Potenza assorbita	W	14


### Caratteristiche meccaniche


Peso prodotto	g	1300
---------------	---	------

### Manovre

Durata meccanica	cycles	25000
------------------	--------	-------

### Dimensioni





**Note:** Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching