



Denominazione del prodotto

Tipo




Descrizione


Accessori per

Comando a
motore
P5X191E230UL
Motor operator
for remote
operation for UL
certified MCCBs..
Accessori per
MCCB conformi
alla norma UL

Caratteristiche di impiego

Tensione di funzionamento nominale	V	230VAC / 220VDC
Corrente nominale (In)	A	≤0.5A
Manovra meccanica	cycles/h	120
Tempo medio di chiusura	ms	350
Tempo medio di apertura	ms	230
Potenza assorbita	W	14
Caratteristiche meccaniche		
Peso prodotto	g	1300
Manovre		
Durata meccanica	cycles	25000
Dimensioni		





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching