



Denominazione del prodotto

Tipo




Descrizione


Accessori per

Comando a
motore
P5X192D024
Motor operator
for remote
operation.
Accessori per
MCCB conformi
alla norma IEC

Caratteristiche di impiego

Tensione di funzionamento nominale	V	24VDC
Corrente nominale (In)	A	≤5A
Manovra meccanica	cycles/h	60
Tempo medio di chiusura	ms	500
Tempo medio di apertura	ms	350
Potenza assorbita	W	35
Caratteristiche meccaniche		
Peso prodotto	g	3500
Manovre		
Durata meccanica	cycles	20000
Dimensioni		





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching