



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Comando a motore
P5X192D024UL
Motor operator for remote operation for UL certified MCCBs..
Accessori per MCCB conformi alla norma UL

Caratteristiche di impiego

Tensione di funzionamento nominale	V	24VDC
Corrente nominale (In)	A	≤2.5A
Manovra meccanica	cycles/h	60
Tempo medio di chiusura	ms	500
Tempo medio di apertura	ms	350
Potenza assorbita	W	35


Caratteristiche meccaniche


Peso prodotto	g	3500
---------------	---	------

Manovre

Durata meccanica	cycles	20000
------------------	--------	-------

Dimensioni





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching