



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Comando a
motore
P5X192E110UL
Motor operator
for remote
operation for UL
certified MCCBs..
Accessori per
MCCB conformi
alla norma UL




Caratteristiche di impiego


Tensione di funzionamento nominale	V	110VAC/DC
Corrente nominale (In)	A	≤0.5A
Manovra meccanica	cycles/h	60
Tempo medio di chiusura	ms	500
Tempo medio di apertura	ms	350
Potenza assorbita	W	35

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	3500
Manovre		
Durata meccanica	cycles	20000

Dimensioni





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

[Schemi elettrici](#)

[Omologazioni e conformità](#)

[Omologazioni](#)

[cULus](#)

[Classificazione ETIM](#)

[EC000066 - Power contactor, AC switching](#)