



Denominazione del prodotto

Tipo




Descrizione


Accessori per

Comando a
motore
P5X193E110
Motor operator
for remote
operation.
Accessori per
MCCB conformi
alla norma IEC

Caratteristiche di impiego

Tensione di funzionamento nominale	V	110VAC/DC
Corrente nominale (In)	A	≤2A
Manovra meccanica	cycles/h	20
Tempo medio di chiusura	ms	700
Tempo medio di apertura	ms	420
Potenza assorbita	W	35
Caratteristiche meccaniche		
Peso prodotto	g	3500
Manovre		
Durata meccanica	cycles	10000
Dimensioni		





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

[Schemi elettrici](#)

[Omologazioni e conformità](#)

[Omologazioni](#)

[Classificazione ETIM](#)

[EC000066 - Power contactor, AC switching](#)