



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Zestyki pomocnicze P5X1011
Add-on auxiliary contacts.
Akcesoria do wyłączników kompaktowych zgodnych z IEC

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		1 C/O
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	5
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	250
Min. conductivity		5V 160mA 30V 30mA

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	I _{bin}	7
	maks.	I _{bin}	9


Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	min.		20
	maks.		16
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5

Zaciski

Typ zacisków
Narzędzie do zacisków
Śruba
PZ2

Masa g 40



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC